

# Raamsluiting

Afsluitbaar met sleutel

## Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inbussleutel 2 mm



# Inhoud verpakking

1x Raamboom

1x Sluitkom




2x Sleutel

2x Schroeven 4.0x50 mm

2x Schroeven 4.0x40 mm

4x Schroeven 4.0x60 mm

## Montageplaats en minimaal benodigde montageruimte




## Toepassing

Voor naar buitendraaiende ramen en deuren.

# Montagestappen


1



Plaats de sluitkom op de gewenste positie.  
Zorg dat deze goed aansluit op het raam.


Teken de schroefgaten af.

2



Boor de schroefgaten voor met een boor van  
Ø 3 mm.

3




Monteer de sluitkom op het kozijn met schroeven 4.0x50 en 4.0x40.



**Is het kozijn van naaldhout?  
Gebruik dan schroeven  
4.0x60 mm.**

## 4




Plaats de raamboom zo op het raamkozijn, dat de schoot precies in de sleuf van de sluitplaat valt.

Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer 1.5 - 2.5 mm tussen de sluitkom en de raamboom blijft.

Teken de schroefgaten van de raamboom af.

5




Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø 3 mm.

**!** Pas op dat er niet in het glas wordt geboord bij smalle kozijnen.


**Is het kozijn van naaldhout?  
Gebruik dan schroeven  
4.0x70 mm.**

6



Zet de raamboom met 4 schroeven  
4.0x60 vast.

7



Controleer de werking van de raamboom, ook in de ventilatiestand.

# Afstand kruk/kozijn wijzigen

## Afstand verkleinen

Om de afstand van de kruk tot kozijn te verkleinen, dient u de inbusbout in de sluitkom met de klok mee te draaien.

## Afstand vergroten

Om de afstand van de kruk te vergroten, dient u de inbusbout in de sluitkom tegen de klok in te draaien.

Artikelnummers:

VEIL9013 | VEIL9014 | VEIL9015  
VEIL9016 | VEIL9017 | VEIL9018

V3.0 MARK0393

Veilig is een merk van Nauta BV

Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld  
+31 (0)342 - 455050 • [info@nauta.com](mailto:info@nauta.com)

